

**Garant****Portautensili per barra alesatrice BMT, BMT: 55/D****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319888 55/D
GTIN	4045197877468
Classe articolo	31V

**Descrizione****Esecuzione:**

Per raffreddamento interno ed esterno.

Attacchi ad alta precisione specifici per macchine, per consentire l'impiego flessibile su macchine con mandrino principale o contromandrino. Superficie d'appoggio e superficie funzionale rettificata. Piattello di pressione a molla per un bloccaggio uniforme degli utensili da tornio.

Perfetta disposizione sui rispettivi torni. Con spruzzatori sferici fissati fino a 80 bar. Brunito per una migliore protezione contro la corrosione.

**Uso:**

Per lavorazione interna con portautensili per barra alesatrice o punta a inserti.

**Descrizione tecnica**

x	60 mm
Macchine adatte	Doosan Lynx, Doosan Puma, Hwacheon
l <sub>1</sub>	90 mm
Z	60 mm

$d_a$	40 mm
$h_1$	85 mm
$L_2$	64 mm
$L_3$	45 mm
$L_1$	64 mm
Tipo di prodotto	Portautensile