



Fresa ad alto avanzamento MFH micro, con codolo filettato, Ø D / Numero taglienti Z: 12/3mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	221943 12/3
GTIN	4960664806713
Classe articolo	250

Descrizione

Esecuzione:

Per una lavorazione estremamente economica grazie agli avanzamenti elevati. Diminuzione delle vibrazioni attraverso la riduzione della forza di taglio.

Descrizione tecnica

Ø D ₃	8 mm
Ø D ₁ h6	6,5 mm
Profondità di taglio massima a _{p max}	0,5 mm
Sede filettata M	M6
Lunghezza complessiva L _{compl.}	17 mm
Fresatura a interpolazione Ø D _{max.}	22 mm
Lunghezza rampa L per α _{max.}	7,1 mm
Angolo rampa α _{max.}	1,61 grado
Inserto adatto	LPGT 0102..
Vite inserto	229722 (6IP; 0,6Nm)
Ø Tagliente D _c	12 mm
Numero taglienti Z	3

Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{\min.}$	20 mm
Passaggio interno per LR	sì
Esecuzione del codolo	con codolo filettato
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Plunging
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)