




## Fresa ad alto avanzamento MFH mini, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 42/7mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	221965 42/7
GTIN	2050001929976
Classe articolo	250

### Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	40 mm
Inserto adatto	LOGU 0303..
Ø Foro di attacco	16 mm
Ø Tagliente $D_c$	42 mm
Profondità di taglio massima $a_{p \text{ max}}$	1 mm
Passaggio interno per LR	sì
Vite inserto	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø $D_3$	35 mm
Numero taglienti Z	7
Fresatura a interpolazione Ø $D_{\text{min.}}$	77 mm
Fresatura a interpolazione Ø $D_{\text{max.}}$	82 mm
Lunghezza rampa L per $\alpha_{\text{max.}}$	33,3 mm

Angolo rampa $\alpha_{\max}$	0,52 grado
Angolo di regolazione $\kappa$	15 grado
Fz Helix	0,8
Esecuzione del codolo	a manicotto
Utilizzo fresa	Plunging
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Ramping
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

---

## Accessori

Vite di serraggio	229713
-------------------	--------