

KERN

Bilancia contapezzi, modello CXB, Campo massimo di pesatura: 15kg



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	479540 15
GTIN	4045761085466
Classe articolo	47D

Descrizione

Esecuzione:

- **Bilancia contapezzi con ottimizzazione automatica del riferimento (migliora gradualmente il valore medio del peso parziale).**
- **Pezzi o peso target programmabili con segnale acustico.**
- **Memoria cumulativa di conteggio per sommare unità di conteggio uguali per numero e peso totale.**
- **Quantità di riferimento o peso di riferimento selezionabili.**
- **Utilizzo a batteria e con collegamento alla rete.**
- **Programma di regolazione CAL: per l'autotaratura (necessario peso campione esterno su richiesta).**
- **Commutazione del display da pezzo a peso.**

Ideale per pesare componenti in plastica grazie alla **protezione ESD** integrata.

Fornitura:

Incluso adattatore di rete 230 V/50 Hz, batteria, calotta di protezione.

Descrizione tecnica

Tempo di oscillazione	2 s
Larghezza	300 mm
Linearità	± 2 g

Scheda tecnica

Dimensione piano di pesata	300×225 mm
Peso minimo del pezzo	5 g
Riproducibilità	1 g
Risoluzione	1 g
Altezza	110 mm
Profondità	330 mm
Peso netto	4 kg
Campo massimo di pesatura	0 - 15 kg
Denominazione originale prodotto	CXB
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Taratura	K2
Tipo di prodotto	Bilancia contapezzi

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/479540-15>