

**KERN****Bilancia con piattaforma di pesata, mod. EOB, Campo massimo di pesatura: 150kg**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	479600 150
GTIN	4045761192065
Classe articolo	47D

## Descrizione

### Esecuzione:

- **Bilancia robusta per pesare pacchi, destinata essenzialmente al reparto spedizioni.**
- **Massima facilità di utilizzo con soli quattro tasti.**
- **Unità di visualizzazione (cifre 25 mm), separabile dalla piattaforma e montabile mediante cavo di circa 2 m.**
- **Funzionamento a batteria e con alimentazione di rete, spegnimento automatico dopo 3minuti.**

### Fornitura:

Incl. adattatore di rete e supporto da parete per unità di visualizzazione.

### Accessori speciali:

6 batterie n. art. 081561 Dim. LR6, stativo per display su richiesta.

## Descrizione tecnica

Peso netto	3,8 kg
Larghezza display	215 mm
Profondità display	110 mm

Risoluzione	50 g
Altezza display	50 mm
Riproducibilità	50 g
Campo massimo di pesatura	0 - 150 kg
Denominazione originale prodotto	EOB
Dimensione piano di pesata	315×305 mm
Taratura	K2
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute	6
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 LR6
Altezza cifre unità di visualizzazione	25 mm
Tipo di prodotto	Bilancia con piattaforma

## Servizi

Rapporto di taratura Bilancia Campo massimo di pesatura 150 kg	027700 150
Certificato DAkkSBilancia Campo massimo di pesatura 180	027710 180

## Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6	081561 LR6
--	------------