

Garant
ONEU 05T6 ANER, HB7520, Modello: ST1400


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	213432 ST1400
GTIN	4045197879974
Classe articolo	21A

Descrizione

Esecuzione:

Bilaterale con 2×8 taglienti.

Raccomandazioni:

Selezionare superfici di altissima qualità (tolleranze inserto E) e combinare con l'inserto/gli inserti di finitura frontale.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$

profondità di taglio massima $a_{p,max}$: 3 mm

Modello: ST1400

Avanzamento f_z per dente: 0,25 mm

Descrizione tecnica

Modello	ST1400
Avanzamento f_z per dente	0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	16
Codice ISO Inserto	ONEU 05T6 ANER

Tipo	HB7520
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio massima $a_{p \max}$	3 mm
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	170 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	150 m/min	P
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		