

**Garant****Mandrino autobloccante ad alte prestazioni con attacco CM, Attacco CM: 3****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	341122 3
GTIN	4045197880741
Classe articolo	31K

**Descrizione****Esecuzione:**

Mandrini a tre griffe **ad alte prestazioni**, esecuzione di precisione. Elevata precisione di concentricità radiale, senza chiave, autobloccanti, elevata forza di serraggio. Facile smontaggio manuale. Le parti soggette a usura sono temprate e sostituibili.

- **Mandrino autobloccante con attacco CM integrato.**
- **Elevata precisione di concentricità radiale, ottima stabilità.**
- **Cambio semplice e rapido grazie all'esecuzione corta, vantaggiosa per piccole aree di lavoro.**

**Uso:**

Per trapani a mano e a colonna, fresatrici e torni, per l'innesto su attacchi conici n. art. 342300 – 342850 o direttamente nel mandrino della macchina.

**Norma:****DIN 238****Nota:**

L'effetto di autobloccaggio agisce solo con rotazione oraria.

**Descrizione tecnica**

Ø Esterno	50 mm
L <sub>1</sub> chiuso	97,5 mm
Campo di serraggio	1 - 13 mm
L <sub>1</sub> aperto	85 mm
Tipo di prodotto	Mandrino senza chiave

