



Lampada da lavoro a batterie con LED, Modello: STAR



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081516 STAR
GTIN	5708997356203
Classe articolo	08C

Descrizione

Esecuzione:

Lampada da lavoro a batterie con LED ad alte prestazioni, dotata di un'elevata potenza luminosa, ganci orientabili ed estraibili e potente calamita adesiva. **Pratica lampada da lavoro a batteria** e faretto combinato in un'unica lampada. **Impugnatura flessibile** con magnete incorporato e adatta al montaggio diretto sullo stativo Scangrip. Powerbank integrata con connettore USB. Senza gancio.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluso cavo di carica USB.

Descrizione tecnica

Alimentazione	Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute	1
Tipo di batteria	Ioni di litio
Capacità batteria	5,2 Ah

Tensione batteria	3,7 V
Lampadine	Modulo LED
Corrente di illuminazione Livello 2	500 lm
Corrente di illuminazione	1000 lm
Larghezza complessiva	103 mm
Grado di protezione IP	IP 65
Lunghezza complessiva	156 mm
Autonomia Livello 2	5 h
Durata	2,5 h
Peso	710 g
Zona ATEX	Nessuna
Denominazione originale prodotto	STAR
Tipo di prodotto	Lampade da lavoro