

Mitutoyo**Set di micrometri digitali per interni, Intervallo di misurazione: 50-75mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	429112 50-75
GTIN	2050001062277
Classe articolo	44A

Descrizione**Esecuzione:**

Letture dirette su ampio display digitale. Misurazione sicura e senza errori; senza nonio.

"Function Lock" per impedire lo spostamento accidentale del punto zero.

Ridotto consumo di corrente. Con spia di controllo del livello di carica e segnalazione delle anomalie.

Superfici di contatto e parti soggette a usura in metallo duro; a partire dalla Dimensione 12-25 le superfici di contatto sono in acciaio temprato con rivestimento in titanio per una lunga durata.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Micrometro digitale per interni n. art. 429110, anelli di riscontro.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	50 - 75 mm
Ø Anello di riscontro	62 mm

Numero di micrometri	2
Numero anelli di riscontro	1
Grado di protezione IP	IP 65
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	DIN 863
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	S6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

Servizi

Rapporto di taraturaSet di micrometri per interni Intervallo di misurazione 50-75 mm	020550 50-75
--	--------------

Accessori

Cavo di collegamentocon tasto DATA Modello USB2	497445 USB2
Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965
Trasmettitori Modello S16E	498966 S16E
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357
Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Prolunga per micrometri per interni Modello 4/150	429010 4/150
Cavo di collegamentocon tasto DATA Modello D1	497445 D1
Cavo di collegamentocon tasto DATA Modello D2	497445 D2
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 55 mm	484030 55
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 70 mm	484030 70