

**Garant****Calibri a corsoio Nonio 1/50, Intervallo di misurazione: 150mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	410105 150
GTIN	4045197578242
Classe articolo	40Z

**Descrizione****Esecuzione:**

Elementi di lettura in esecuzione cromata opaca antiriflesso.

Graduazione fine e ad alto contrasto.

Vite di bloccaggio superiore.

Corsoio ergonomico ottimizzato. Scala ribassata colorata per una migliore lettura.

Superfici di contatto finemente lappate.

**Accessori speciali:**

Tabella filetti n. art. 412180 per il lato posteriore dei calibri a corsoio.

**Descrizione tecnica**

Risoluzione	0,02 mm
Imballaggio	Astuccio
Taratura	A1
Lunghezza dei becchi	40 mm
Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
Risoluzione	1/50 mm
Risoluzione	1/128 pollici
Risoluzione	mm/pollici
Norma	ISO 13385
Asta di profondità	Ø 1,6

Asta di profondità	sì
Scostamento di misura E MPE	$\pm 0,03$ mm
Fissaggio	Vite di bloccaggio superiore
Metrologia	analogico
Materiale	Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti	temperate
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

## Servizi

Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 200 mm	021010 200
Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 200 mm	021000 200

## Accessori

Astuccio in skay per calibro a corsoio con nonio	412500
--	--------