



Lima piatta universale taglio speciale con impugnatura, Lunghezza senza codolo: 100mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	515000 100
GTIN	4009215169911
Classe articolo	56B

Descrizione

Esecuzione:

I pezzi grezzi vengono forgiati, rettificati e muniti, mediante speciali lavorazioni, di un taglio preciso con spessore e profondità uniformi. Le **lime non bombate** hanno una forma dei denti adatta al tipo di lima.

Lima piatta a punta tronca con denti a forma di spatola e largo rompitruciolo con elevata capacità di asportazione del truciolo – le scanalature non si intasano – buona evacuazione dei trucioli.

Facce con taglio speciale, un lato con scanalatura rompitruciolo per elevate prestazioni della lima. Lato posteriore con taglio continuo per lavorazione particolarmente fine della superficie. Lima tronca. Mini-lima universale, impugnatura in acciaio rivestito con PVC.

Uso:

Lime di qualità per l'impiego in officina, a lunga durata ed elevate prestazioni.

Descrizione tecnica

Lunghezza senza codolo	100 mm
Sezione trasversale	10×4 mm
Tipo di prodotto	Lima universale

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		

Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatto
Acciaio < 55 HRC	idoneo
Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto
INOX	limitatamente adatto
GG(G)	idoneo
CuZn	idoneo
Alluminio, CFRP	idoneo
Legno	idoneo

Accessori

Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 80X20 mm	576000 80X20
Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 100X25 mm	576000 100X25
Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 115X40 mm	576000 115X40