




## Lima piatta universale taglio speciale con impugnatura, Lunghezza senza codolo: 200mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	515000 200
GTIN	4009215074673
Classe articolo	56B

### Descrizione

#### Esecuzione:

I pezzi grezzi vengono forgiati, rettificati e muniti, mediante speciali lavorazioni, di un taglio preciso con spessore e profondità uniformi. Le **lime non bombate** hanno una forma dei denti adatta al tipo di lima.

Lima piatta a punta tronca con denti a forma di spatola e largo rompitruciolo con elevata capacità di asportazione del truciolo – le scanalature non si intasano – buona evacuazione dei trucioli.

**Facce con taglio speciale, un lato con scanalatura rompitruciolo per elevate prestazioni della lima. Lato posteriore con taglio continuo per lavorazione particolarmente fine della superficie. Lima tronca.** Impugnatura in plastica con foro.

#### Uso:

**Lime di qualità** per l'impiego in officina, a lunga durata ed elevate prestazioni.

### Descrizione tecnica

Sezione trasversale	20x5 mm
Lunghezza senza codolo	200 mm
Tipo di prodotto	Lima universale

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
--	----------	----------------	------------

Al/Mg	idoneo
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto
Acciaio < 55 HRC	idoneo
Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto
INOX	limitatamente adatto
GG(G)	idoneo
CuZn	idoneo
Alluminio, CFRP	idoneo
Legno	idoneo

## Accessori

Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 100X25 mm	576000 100X25
Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 115X40 mm	576000 115X40
Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 80X20 mm	576000 80X20