

**Lima fresata, piatta a punta tronca, fine, Lunghezza senza codolo: 300mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	519130 300
GTIN	2050001696250
Classe articolo	56B

**Descrizione****Esecuzione:**

**Le lime fresate** si contraddistinguono per la particolare **affilatura** dei taglienti fresati e dai vani per i trucioli formati in modo ottimale. In questo modo, anche i trucioli di materiale morbido vengono asportati in sicurezza. **Nessun intasamento.**

**Piatta, punta tronca, dentatura su 3 lati.**

**Descrizione tecnica**

Lunghezza senza codolo	300 mm
Sezione trasversale	31×7 mm
Grado di finezza	fine
Distanza taglienti circa	1,5 mm
Forma	A
Attributo del nome del prodotto	fine
Norma	DIN 7264
Per materiale	Acciai inox, materiali duri, resine sintetiche, lamiera. Per smussare bordi, rifinire.
Tipo di prodotto	Lima fresata

**Dati utente**

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
--	----------	----------------	------------

Al/Mg	idoneo
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto
Acciaio < 55 HRC	limitatamente adatto
INOX	idoneo
GG(G)	idoneo
CuZn	idoneo
Alluminio, CFRP	idoneo

## Accessori

Impugnatura di plastica per lime Lunghezza complessiva 120 mm	519550 120
Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 100X25 mm	576000 100X25
Impugnatura di legno duro per lime Lunghezza complessiva 160 mm	519400 160
Impugnatura ergonomica bicomponente per lima Lunghezza complessiva 120 mm	519600 120
Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 115X40 mm	576000 115X40
Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 80X20 mm	576000 80X20
Impugnatura di plastica per lime Lunghezza complessiva 125 mm	519510 125