

Lima fresata, mezzotonda, grosso, Lunghezza senza codolo: 300mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	519160 300
GTIN	2050001696274
Classe articolo	56B

Descrizione**Esecuzione:**

Le lime fresate si contraddistinguono per la particolare **affilatura** dei taglienti fresati e dai vani per i trucioli formati in modo ottimale. In questo modo, anche i trucioli di materiale morbido vengono asportati in sicurezza. **Nessun intasamento.**

Mezzotonda cava, con estremità semitronca, taglienti solo sul lato esterno.

Descrizione tecnica

Sezione trasversale	27×9 mm
Lunghezza senza codolo	300 mm
Grado di finezza	grosso
Distanza taglienti circa	3 mm
Forma	D
Attributo del nome del prodotto	grosso
Norma	DIN 7264
Per materiale	Metalli dolci e leggeri, materie plastiche, legno, cuoio, ecc.
Tipo di prodotto	Lima fresata

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		

Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatto
GG(G)	limitatamente adatto
CuZn	idoneo
Alluminio, CFRP	idoneo
Legno	idoneo

Accessori

Impugnatura ergonomica bicomponente per lima Lunghezza complessiva 120 mm	519600 120
Impugnatura di plastica per lime Lunghezza complessiva 125 mm	519510 125
Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 115X40 mm	576000 115X40
Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 80X20 mm	576000 80X20
Impugnatura di legno duro per lime Lunghezza complessiva 140 mm	519400 140
Impugnatura di legno duro per lime Lunghezza complessiva 160 mm	519400 160
Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 100X25 mm	576000 100X25
Impugnatura di plastica per lime Lunghezza complessiva 120 mm	519550 120