


**Sonda endoscopica, semirigida, Ø 8,5 mm, Lunghezza sonda: 1000mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	492936 1000
GTIN	4045197523143
Classe articolo	42L

**Descrizione****Esecuzione:**

Testa della sonda (IP67) robusta e impermeabile, in acciaio legato con LED bianchi a luminosità variabile. Linea di mira 0°.

Angolo di apertura dell'immagine 56°.

**Funzione:**

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

**Uso:**

Ideale per l'ispezione di vani di difficile accesso, per es. **Automotive:** motore, cambio, serbatoio, carrozzeria, cruscotto, perizie. **Aeronautica:** propulsori, turbine, condutture.

**Edilizia:** valutazione di materiali costruttivi, danni dovuti all'acqua, infestazioni. **Costruzione**

**di tubazioni:** cordoni di saldatura, individuazione corpi estranei e perdite. **Sistemi idraulici:**

cilindri, perdite. **Riscaldamento, sanitari, climatizzazione:** stufe, camini, boiler, impianti

condizionatori, sistemi di eliminazione delle acque. **Lotta all'infestazione:** arnie, vespai, nidi di uccelli, gallerie d'insetti. **Polizia, dogana:** controlli di veicoli e merci.

**Per:**

Tutte le esecuzioni degli endoscopi n. art. 492921; 492924; 492925; 492928; 492930.

**Accessori speciali:**

Adattatore n. 492896 per l'utilizzo delle sonde con foto e video endoscopio n. 492890 Dim. 2000.

**Nota:**

Altri tipi di sonde (fino a 30 m) con Ø della testa e linee di mira differenti su richiesta.

**Sonda per ispezione di tubazioni:**

- Ø testa: 28 mm
- Lunghezza sonda: 22 m
- Angolo di apertura dell'immagine: 150°
- 8 potenti LED.

Risoluzione telecamera: 320x240 px

Grado di protezione IP: IP 67

## Descrizione tecnica

Lunghezza sonda	1000 mm
Grado di protezione IP	IP 67
Risoluzione telecamera	320×240 px
Ø Sonda	8,5 mm
Attributo del nome del prodotto	Ø 8,5 mm
Tipo di prodotto	Sonda