

**HOLEX**

**Sonda endoscopica, inclinabile, flessibile, Ø 6 mm, Lunghezza sonda: 1000mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	492942 1000
GTIN	4045197565433
Classe articolo	42L

## Descrizione

### Esecuzione:

Testa della sonda (IP67) robusta e impermeabile, in acciaio legato con LED bianchi a luminosità variabile. Linea di mira 0°.

Elevata qualità dell'immagine grazie a 16,7 mln di colori.

**Modalità di illuminazione:** tasti di comando per attivare e disattivare lo schiarimento delle immagini. Per l'uso in grandi cavità e/o ambienti molto bui.

**Modalità LED laterali:** l'uso dello specchio svitabile della sonda permette di eliminare riflessi disturbanti nell'immagine attraverso l'attivazione dei LED laterali.

**Rotazione dell'immagine:** 90° in senso orario mediante tasto di comando.

**Testa della sonda orientabile:** sonda con impugnatura e leva per l'inclinazione della testa della telecamera in due direzioni (max. 2x 155°). Lo specchio della sonda in dotazione permette di ispezionare anche cavità dietro l'ingresso della sonda. La funzione di arresto della posizione selezionata consente di lavorare facilmente senza fatica. Punta della sonda con fascia di protezione in treccia metallica.

Angolo di apertura dell'immagine 87,1°.

### Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

**Uso:**

Ideale per l'ispezione di vani di difficile accesso, per es. **Automotive:** motore, cambio, serbatoio, carrozzeria, cruscotto, perizie. **Aeronautica:** propulsori, turbine, condutture.

**Edilizia:** valutazione di materiali costruttivi, danni dovuti all'acqua, infestazioni. **Costruzione di tubazioni:** cordoni di saldatura, individuazione corpi estranei e perdite. **Sistemi idraulici:**

cilindri, perdite. **Riscaldamento, sanitari, climatizzazione:** stufe, camini, boiler, impianti condizionatori, sistemi di eliminazione delle acque. **Lotta all'infestazione:** arnie, vespai, nidi di uccelli, gallerie d'insetti. **Polizia, dogana:** controlli di veicoli e merci.

**Per:**

Tutte le esecuzioni degli endoscopi n. art. 492923; 492924; 492925; 492928.

**Fornitura:**

Specchio svitabile a 70°.

**Accessori speciali:**

Adattatore n. 492896 per l'utilizzo delle sonde con foto e video endoscopio n. 492890 Dim. 2000.

**Nota:**

Altri tipi di sonde (fino a 30 m) con Ø della testa e linee di mira differenti su richiesta.

**Sonda per ispezione di tubazioni:**

- Ø testa: 28 mm
- Lunghezza sonda: 22 m
- Angolo di apertura dell'immagine: 150°
- 8 potenti LED.

## Descrizione tecnica

Lunghezza sonda	1000 mm
Grado di protezione IP	IP 67
Risoluzione telecamera	640×480 px
Ø Sonda	6 mm
Attributo del nome del prodotto	Ø 6 mm
Tipo di prodotto	Sonda