



## Barra seno, Distanza media tra i rulli: 100 mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	483000 100
GTIN	4045197210654
Classe articolo	42K

### Descrizione

#### Esecuzione:

Interamente temprate e rettificate, con arresto frontale per impedire che il pezzo scivoli.

#### Uso:

Per controllare e regolare con precisione gli angoli mediante i blocchetti pianparalleli in base al principio del seno (per i blocchetti vedere n. art. 480200 – 481310).

La fornitura comprende una tabella di conversione da gradi/minuti in mm (per es. – per ottenere un angolo di 10° – è necessario posizionare blocchetti da 17,365 mm di altezza sotto un rullo della barra).

Tutti i componenti: temprate

Larghezza senza rulli: 15 mm

Altezza senza rulli: 29,5 mm

Precisione della distanza tra i rulli:  $\pm 0,002$  mm

Parallelismo della superficie di contatto rispetto al supporto a rulli:  $\pm 0,0025$  mm

### Descrizione tecnica

Larghezza senza rulli	15 mm
Altezza senza rulli	29,5 mm
Distanza media tra i rulli	100 mm
Parallelismo della superficie di contatto rispetto al supporto a rulli	$\pm 0,0025$ mm
Precisione della distanza tra i rulli	$\pm 0,002$ mm

Norma	DIN 2273
Tutti i componenti	temperate
Tipo di prodotto	Barra seno

**Servizi**

Marchatura incisione a laser Modello	018940
--------------------------------------	--------