



Chiave a forchetta doppia, Larghezza chiavi: 5,5X7 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	610700 5,5X7
GTIN	4045197158826
Classe articolo	61A

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Grande precisione dimensionale.

Pratico corpo profilato, antiscivolo. Max. capacità di trasmissione del momento torcente, lunga durata.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo; cromato (resistente al distacco); superficie arrotondata.

Lunghezza chiave L: 120 mm

Apertura bocca massima b1: 15 mm

Apertura bocca massima b2: 17 mm

Altezza bocca massima h: 4 mm

Descrizione tecnica

Apertura bocca massima b2	17 mm
Apertura ₁	5,5 mm
Apertura bocca massima b1	15 mm
Altezza bocca massima h	4 mm
Apertura ₂	7 mm
Dim. apertura	Metrica
Lunghezza chiave L	120 mm
Norma	DIN 3110

Norma	ISO 3318
Posizione della bocca 1	15 grado
Posizione della bocca 2	15 grado
antiscintilla	no
aperture uguali da entrambi i lati	no