

**Garant****Fresa a riccio tangenziale per spallamenti a 90° ad alte prestazioni GARANT Power Tang, a manicotto, Ø D / Zeff: 63/4Lmm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	215126 63/4L
GTIN	4045197878793
Classe articolo	210

**Descrizione****Esecuzione:**

Massima stabilità grazie agli inserti disposti in modo tangenziale. Valori di avanzamento elevati per il massimo volume di truciolatura per unità di tempo grazie alla stabilità ideale degli inserti nella direzione della forza di asportazione truciolo.

**Nota:**

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 3,0** con lama n. art. **674252 Dim. 15IP**.

**Descrizione tecnica**

Set di viti per inserti	219882 (15IP; 3,0 Nm)
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	81 mm
Inserto adatto	LO.. 130708
Ø Tagliente $D_c$	63 mm
Numero taglienti effettivi $Z_{eff}$	4
Ø Foro di attacco	27 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	93 mm

Serie	Power Tang
Numero di inserti	28
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione $\kappa$	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 3,0 Nm	211750 3,0
Set di viti degli inserti 10 pezzi	219882