

Koken**Prolunga IMPACT, 1/2 pollici, E 12,5, Lunghezza complessiva: 75mm**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 651410 75 |
| GTIN | 4991644385232 |
| Classe articolo | 63R |

Descrizione

Esecuzione:

Forma robusta speciale per l'impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale di tenuta e ghiera per il fissaggio. Quadro femmina secondo DIN 3121.

Per motivi di sicurezza, è necessario fissare le bussole con la spina di acciaio e l'anello in gomma adatti.

Per motivi di sicurezza, è necessario fissare le bussole con la spina di acciaio e l'anello in gomma adatti.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, superficie brunita.

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Lunghezza complessiva | 75 mm |
| Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici |
| Norma | DIN 3121 |
| Materiale | Acciaio al cromo-molibdeno |
| Superficie | brunita |
| Per impiego su macchine | sì |
| Tipo di prodotto | Prolunghe |

Accessori

Set di spine a molla 10 pezzi, per bussole da 1/2 pollici
incluso estrattore Modello 4

651790 4

Spina di acciaio per bussole da 1/2 pollici Ø×Lunghezza
3X25 mm

651900 3X25

Anello di gomma per bussole da 1/2 pollici Ø 30 mm

651800 30