



Utensile per tornitura destro, simile a DIN 4972 (ISO 2), P20/K25, Quadro del codolo: 10mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	296125 10
GTIN	4045197884695
Classe articolo	22E

Descrizione

Esecuzione:

Dotati di inserti in metallo duro rettificati al diamante.

Uso:

P20/K25 per la lavorazione dell'acciaio e della ghisa (azzurri). M20 per la lavorazione degli acciai inossidabili (gialli).

Attenzione:

In caso di tagli di grossatura e interrotti, si deve affilare il tagliente con un lappatore manuale in carburo di boro (n. art. 558812).

Descrizione tecnica

Quadro del codolo	10 mm
Lunghezza complessiva	100 mm
Materiale da taglio	P20/K25
Tipo di prodotto	Utensili per tornio