



Utensile per tornitura destro, simile a DIN 4972 (ISO 2), M20, Quadro del codolo: 25mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	296130 25
GTIN	4045197884756
Classe articolo	22E

Descrizione

Esecuzione:

Dotati di inserti in metallo duro rettificati al diamante.

Uso:

P20/K25 per la lavorazione dell'acciaio e della ghisa (azzurri). M20 per la lavorazione degli acciai inossidabili (gialli).

Attenzione:

In caso di tagli di grossatura e interrotti, si deve affilare il tagliente con un lappatore manuale in carburo di boro (n. art. 558812).

Descrizione tecnica

Quadro del codolo	25 mm
Lunghezza complessiva	140 mm
Materiale da taglio	M20
Tipo di prodotto	Utensili per tornio