



## Utensile per tornitura interna destro, simile a DIN 4973 (ISO 8), M20, Quadro del codolo: 16mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	296330 16
GTIN	4045197884794
Classe articolo	22E

### Descrizione

**Esecuzione:**

Dotati di inserti in metallo duro rettificati al diamante.

**Uso:**

P20/K25 per la lavorazione dell'acciaio e della ghisa (azzurri). M20 per la lavorazione degli acciai inossidabili (gialli).

**Attenzione:**

In caso di tagli di grossatura e interrotti, si deve affilare il tagliente con un lappatore manuale in carburo di boro (n. art. 558812).

### Descrizione tecnica

Per fori a partire da Ø	27 mm
Quadro del codolo	16 mm
Lunghezza complessiva	210 mm
Materiale da taglio	M20
Tipo di prodotto	Utensili per tornio