




## Morsa universale di precisione per rettifica e controllo, Larghezza ganasce A: 70mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	363350 70
GTIN	4045197313485
Classe articolo	38F

### Descrizione

#### Esecuzione:

- Acciaio per utensili, temprato e rettificato.
- Regolazione su 2 assi, rotazione e inclinazione.
- Lettura della scala tramite Nonio: 3'.

#### Uso:

Per la lavorazione e il controllo di piani e superfici inclinate fino a 46°.

#### Precisione:

Inferiore a 0,003 mm / 100 mm.

### Descrizione tecnica

Altezza complessiva c	137 mm
Movimento tastatore	2x60°
Lunghezza complessiva a	180 mm
Campo di serraggio massimo b	80 mm
Peso	12 kg
Larghezza ganasce A	70 mm
Altezza ganasce C	30 mm

Larghezza complessiva B	110 mm
Tipo di prodotto	Morsa di precisione per controllo