



Morsa di precisione per rettifica e controllo con asta filettata, Larghezza ganasce A: 65mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	363550 65
GTIN	4045197313560
Classe articolo	38F

Descrizione

Esecuzione:

· **Acciaio temprato, rettificata su tutti i lati.**

Impiego su 4 lati diversi (base, frontale e laterali).

Con **prisma rettificato** orizzontale.

Funzione:

Sistema di serraggio – la ganaschia mobile blocca il pezzo con due componenti che impediscono che si sollevi o che si inneschino delle vibrazioni durante la lavorazione.

Uso:

Per **la lavorazione e il controllo.**

Precisione:

Entro **0,003 mm** / 100 mm (precisione di sistema).

Fornitura:

Inclusa manovella di servizio.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva a	220 mm
Campo di serraggio massimo b	100 mm
Peso	4,3 kg
Larghezza ganasce A	65 mm

Altezza ganasce C	37 mm
Larghezza complessiva B	65 mm
Tipo di prodotto	Morsa di precisione per controllo