

HOLEX**Utensile frontale per tornitura destro, simile a DIN 4977 (ISO 5), M20, Quadro del codolo: 12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	296715 12
GTIN	4045197884978
Classe articolo	22E

Descrizione**Esecuzione:**

Dotati di inserti in metallo duro rettificati al diamante.

Uso:

P20/K25 per la lavorazione dell'acciaio e della ghisa (azzurri). M20 per la lavorazione degli acciai inossidabili (gialli).

Attenzione:

In caso di tagli di sgrossatura e interrotti, si deve affilare il tagliente con un lappatore manuale in carburo di boro (n. art. 558812).

Descrizione tecnica

Quadro del codolo	12 mm
Lunghezza complessiva	100 mm
Materiale da taglio	M20
Tipo di prodotto	Utensili per tornio