

**HOLEX**

**Utensile per scanalature destro, simile a DIN 4981 (ISO 7), M20, Altezza codolo: 16mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	297030 16
GTIN	4045197885548
Classe articolo	22E

## Descrizione

### Esecuzione:

Dotati di inserti in metallo duro rettificati al diamante.

### Uso:

P20/K25 per la lavorazione dell'acciaio e della ghisa (azzurri). M20 per la lavorazione degli acciai inossidabili (gialli).

### Attenzione:

In caso di tagli di sgrossatura e interrotti, si deve affilare il tagliente con un lappatore manuale in carburo di boro (n. art. 558812).

## Descrizione tecnica

Altezza codolo h	16 mm
Larghezza dei taglienti	4 mm
Lunghezza complessiva	110 mm
Larghezza codolo b	10 mm
Materiale da taglio	M20
Tipo di prodotto	Utensili per tornio