

Garant**Frese a disco con codolo filettato Larghezza $a_p = 4$ mm, $\varnothing D$: 63mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	218540 63
GTIN	4045197849502
Classe articolo	210

Descrizione**Esecuzione:**

Frese a disco robuste in acciaio speciale per ridurre le vibrazioni.

Uso:

Per fresatura di scanalature e di sedi di chiavette americane. Utilizzabile per basi scanalature piane o non piane.

Nota:

Frese a disco disponibili fino a $\varnothing D = 200$ mm.

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 2,2** con lama n. art. **674252 Dim. IP9**.

Descrizione tecnica

$\varnothing D_2$	29 mm
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	35 mm
Profondità di taglio massima $a_{e \text{ max}}$	14 mm
\varnothing Tagliente D_c	63 mm
Insero adatto	SNHX

Ø D ₁ h6	17 mm
Sede filettata M	M16
Numero taglienti effettivi Z _{eff}	4
Numero di inserti	8
Larghezza a _p	4 mm
Esecuzione del codolo	con codolo filettato
Passaggio interno per LR	no
Sostituzione del materiale	PowerCard
Codice ISO Inserto	SN.. 1102
Set di viti per inserti	219948 (IP9; 2,0 Nm)
Tipo di prodotto	Frese a disco

Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 9IP	674252 9IP
Set di viti per inserti 10 pz.	219948
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,2 Nm	211750 2,2