


Morsa di precisione per rettifica e controllo con regolazione rapida, Larghezza ganasce A: 70 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	363230 70
GTIN	4045197295811
Classe articolo	38F

Descrizione

Esecuzione:

Prisma rettificato.

Interamente in acciaio; temprata e **rettificata su tutti i lati** per lavorazione su 4 lati.

Con regolazione rapida (senza asta filettata).

Uso:

Per **la lavorazione e il controllo.**

Precisione:

Inferiore a **0,005 mm** / 100 mm.

Fornitura:

Incluso robusto **astuccio.**

Campo di serraggio massimo b: 80 mm

Altezza ganasce C: 30 mm

Lunghezza compl. a: 160 mm

Larghezza compl. B: 70 mm

Altezza corpo base G: 62 mm

Peso: 3 kg

Descrizione tecnica

Lunghezza compl. a	160 mm
Campo di serraggio massimo b	80 mm

Altezza corpo base G	62 mm
Peso	3 kg
Larghezza ganasce A	70 mm
Altezza ganasce C	30 mm
Larghezza compl. B	70 mm
Tipo di prodotto	Morsa di precisione per controllo

Accessori

Unità di serraggio di ricambio completa Per larghezza ganasce A 70 mm	363235 70
---	-----------