

Garant**Tavolo mobile con piani di carico regolabili in altezza TA9, Modello: TA94****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	918557 TA94
GTIN	4045197885326
Classe articolo	91T

Descrizione**Esecuzione:**

Struttura saldata in acciaio, piattaforma in pannello di legno con superficie antigraffio color antracite. Con **regolazione manuale dell'altezza** tramite manovella. Il piano di carico viene quindi portato verso l'alto e verso il basso attraverso **4 colonne di sollevamento meccaniche**. Impugnatura con inserto di Haptoprene® in polipropilene resistente agli urti, che può essere piegata verso l'alto per azionare la manovella. 2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), con superficie di rotolamento in poliuretano che non lascia tracce, mozzi su cuscinetti a rulli.

Verniciatura:

Argento e antracite **termoverniciati**.

Nota:

Per motivi di sicurezza non è possibile montare un pannello forato.

Descrizione tecnica

Profondità piano di carico	600 mm
Ø Ruota	200 mm
Larghezza piano di carico	1040 mm
Modello	TA94

Portata massima	400 kg
Altezza piano di carico inferiore	270 mm
Campo di regolazione dell'altezza	760 - 1080 mm
Peso	88,2 kg
Larghezza	1220 mm
Portata piano di carico superiore	200 kg
Profondità	609 mm
Tipo di prodotto	Tavoli mobili