

KERN**Bilancia con piattaforma di pesata, mod. EOB, Campo massimo di pesatura: 150Lkg**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	479600 150L
GTIN	4045761124738
Classe articolo	47D

Descrizione

Esecuzione:

- **Bilancia robusta per pesare pacchi, destinata essenzialmente al reparto spedizioni.**
- **Massima facilità di utilizzo con soli quattro tasti.**
- **Unità di visualizzazione (cifre 25 mm), separabile dalla piattaforma e montabile mediante cavo di circa 2 m.**
- **Funzionamento a batteria e con alimentazione di rete, spegnimento automatico dopo 3minuti.**

Fornitura:

Incl. adattatore di rete e supporto da parete per unità di visualizzazione.

Accessori speciali:

6 batterie n. art. 081561 Dim. LR6, stativo per display su richiesta.

Descrizione tecnica

Riproducibilità	50 g
Altezza display	50 mm
Profondità display	110 mm

Dimensione piano di pesata	550×550 mm
Peso netto	11 kg
Larghezza display	215 mm
Risoluzione	50 g
Taratura	Prezzo su richiesta
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute	6
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 LR6
Altezza cifre unità di visualizzazione	25 mm
Tipo di prodotto	Bilancia con piattaforma

Servizi

Rapporto di taraturaBilancia Campo massimo di pesatura 150 kg	027700 150
Certificato DAkkSBilancia Campo massimo di pesatura 180	027710 180

Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6	081561 LR6
--	------------