



## Supporto per utensili EG5 universale, Tipo attacco codolo: VDI30



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	291500 VDI30
GTIN	4060491000046
Classe articolo	29F

### Descrizione

#### Esecuzione:

Per l'impiego su torni CNC e di tipo convenzionale.  
Montaggio simmetrico per utilizzo universale con rotazione destra e sinistra.

#### Vantaggi:

Qualità delle superfici possibile a  $R_z < 1 \mu\text{m}$ .  
Possibilità di avanzamenti fino a 1 mm/giro (lavorazione esterna).  
Risultati costanti grazie alla misurazione continua della forza del rullo.

#### Uso:

Per la finitura meccanica delle superfici.  
Per la lavorazione di tutti i materiali metallici fino a una resistenza alla trazione di  $1400 \text{ N/mm}^2$  e una durezza fino a 45 HRC.

#### Per:

Ø campo (consigliato): 10 mm – 100 mm

#### Fornitura:

Due rulli sostitutivi montati nella gabbia.

#### Nota:

- Altri collegamenti al codolo disponibili su richiesta.
- Informazioni dettagliate sulla tecnologia sono disponibili nel manuale d'uso.

L'utilizzo dell'utensile per la rispettiva superficie di lavorazione dipende dal tipo di revolver (stella / disco).

## Descrizione tecnica

Ø Rulli	5 mm
Spostamento punta-centro f	78 mm
Forza massima rullo	3 kN
Tipo attacco codolo	VDI30
Sporgenza totale L <sub>A</sub>	83 mm
Direzione di taglio	a sinistra e a destra
Tipo di prodotto	Utensile a rullo liscio