

Garant**Frese a disco codolo filettato Larghezza $a_p = 6$ mm, $\varnothing D$: 80mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	218544 80
GTIN	4045197850027
Classe articolo	210

Descrizione

Esecuzione:

Frese a disco robuste in acciaio speciale per ridurre le vibrazioni.

Uso:

Per fresatura di scanalature e di sedi di chiavette americane. Utilizzabile per basi scanalature piane o non piane.

Nota:

Frese a disco disponibili fino a $\varnothing D = 200$ mm.

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 2,2** con lama n. art. **674252 Dim. IP15**.

Descrizione tecnica

\varnothing Tagliente D_c	80 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
Inserto adatto	SNHX
Profondità di taglio massima $a_{e\ max}$	22,5 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm

Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	35 mm
Numero taglienti effettivi Z_{eff}	4
Sede filettata M	M16
Numero di inserti	8
Larghezza a_p	6 mm
Esecuzione del codolo	con codolo filettato
Passaggio interno per LR	no
Sostituzione del materiale	PowerCard
Codice ISO Inserto	SN.. 1203
Set di viti per inserti	219950 (IP15; 2,2 Nm)
Tipo di prodotto	Frese a disco

Accessori

Set di viti degli inserti 10 pz.	219950
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,2 Nm	211750 2,2