


**Supporto per utensili EG45-40M universale, Tipo attacco codolo: S32****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	291520 S32
GTIN	4060491000183
Classe articolo	29F

**Descrizione****Esecuzione:**

Per l'impiego su torni CNC e di tipo convenzionale.

Montaggio simmetrico per utilizzo universale con rotazione destra e sinistra.

**Vantaggi:**

Qualità delle superfici possibile a  $R_z < 1 \mu\text{m}$ .

Possibilità di avanzamenti fino a 1 mm/giro (lavorazione esterna).

Risultati costanti grazie alla misurazione continua della forza del rullo.

**Uso:**

Per la finitura meccanica delle superfici.

Per la lavorazione di tutti i materiali metallici fino a una resistenza alla trazione di  $1400 \text{ N/mm}^2$  e una durezza fino a 45 HRC.

**Per:**

Ø campo (consigliato): da 35 mm

**Raccomandazioni:**

Per superfici esterne con raggio sino alla superficie piana.

**Nota:**

· **Altri collegamenti al codolo disponibili su richiesta.**

· **Informazioni dettagliate sulla tecnologia sono disponibili nel manuale d'uso.**

Raggio dei rulli = 2,5 mm. Raggio dei pezzi modificabili da 4 a 12 mm.

## Descrizione tecnica

Quadro del codolo	32x32 mm
Forza massima rullo	4 kN
Spostamento punta-centro f	101,1 mm
Ø Rulli	40 mm
Tipo attacco codolo	S32
Sporgenza totale L <sub>A</sub>	130 mm
Direzione di taglio	a sinistra e a destra
Tipo di prodotto	Utensile a rullo liscio