

**Garant****Fresa per smussi a 60°, codolo Weldon, Modello: 20****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	216552 20
GTIN	4045197851758
Classe articolo	210

**Descrizione****Nota:**

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 3,0** con lama n. art. **674252 Dim. 15IP**.

**Descrizione tecnica**

Numero taglienti Z	2
Ø Codolo D <sub>s</sub> h6	25 mm
Vite inserto	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Sporgenza totale L <sub>1</sub>	39 mm
Inserto adatto	260986 HB725-1
Ø D	20 mm
Lunghezza complessiva L <sub>compl.</sub>	100 mm
Ø Smussatura massima D <sub>max</sub>	35 mm
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Angolo di smussatura a spinta	60 grado
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa per smussi e cianfrinatura

---

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 3,0 Nm	211750 3,0
Vite di serraggio	219844