



Sensori "FMT", Coppia max.: 2Nm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	654350 2
GTIN	5060922232892
Classe articolo	66D

Descrizione

Esecuzione:

- Sensore statico completo di cavo (2 m) per collegamento diretto a n. art. 654300 o n. art. 654340 (riconoscimento automatico dei dati di taratura).
- Fissaggio diretto alla superficie di lavoro con 3 viti (non comprese nella fornitura).

Fornitura:

Incluso certificato di taratura UKAS in senso orario.

Fino a Dim. 150 incl. con simulatore di serraggio delle viti per il controllo di avvitatori elettrici e pneumatici. In stabile valigetta di plastica.

Nota:

- Non per avvitatori a percussione!
- Non per avvitatori a massa battente!

Descrizione tecnica

Coppia massima	2 Nm
Quadro femmina	1/4 pollici
Intervallo di misurazione	0,04 - 2 Nm
Attacco esagonale	1/4 pollici
Taratura	O4
Direzione di serraggio	Serraggio orario
Precisione di misura della coppia	±0,5 %

Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Tipo di prodotto	Strumento di controllo della coppia

Servizi

Taratura destraStrumento / Sensore di controllo della coppia Modello 400	020120 400
--	------------

Accessori

Simulatore di serraggio delle viti Coppia massima 2 Nm	654352 2
--	----------