

**3M****Supporto diamantato in astuccio di pelle, Sigla materiale abrasivo / Grana  $\mu\text{m}$ : D25**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	559150 D25
GTIN	2050001661470
Classe articolo	53M

## Descrizione

**Esecuzione:**

**Rivestimento diamantato distribuito uniformemente**, legato mediante uno strato di nichel.

**Durata quasi infinita!**

**Uso:**

**Per ravvivare e affilare** utensili per la lavorazione del metallo e del legno. Adatte per acciaio, acciaio superrapido HSS e metalli duri. Per utensili piccoli o a punta utilizzare le superfici non forate.

**Non per limatura.**

**Qualità 3M, spessore leggermente inferiore dello strato diamantato.** Per superfici precise, per levigature di precisione.

**Nota:**

**Non utilizzare a secco, bensì con acqua o petrolio.**

## Descrizione tecnica

Grado di finezza	fine
Materiale abrasivo	diamantata
Sigla materiale abrasivo	D
Lunghezza	100 mm
Larghezza	25 mm
Altezza	7 mm

Imballaggio	Astuccio in pelle
Tipo di prodotto	Pietra a coltello

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
Metallo duro (HM)	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Pietra	idoneo		
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		