



Spazzola lam. abr. tessuto ondulato, Ø 100×100 mm, Confronto granulometrico: 100



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	568480 100
GTIN	4045197526762
Classe articolo	52E

Descrizione

Esecuzione:

Dimensioni standard Ø 100×100 mm oppure esecuzione sottile Ø 100×50 mm per la lavorazione di piccole superfici. Foro di alloggiamento Ø 19 mm con sede multipla.

Tela abrasiva ripiegata sinusoidale senza bordo tagliato. Con corindone normale (A) incorporato.

Uso:

Per **opacizzazione** pulita e **lucidatura**.

Nota:

Per la compensazione della larghezza di spazzole sottili di Ø 100×50 mm, set di anelli distanziali n. art. 568439.

Descrizione tecnica

Sostrato del materiale abrasivo	Tessuto per la pulizia
Velocità consigliata	2800 min ⁻¹
Confronto granulometrico	100
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %

Ø Rullo	100 mm
Larghezza rullo	100 mm
Attributo del nome del prodotto	Ø 100×100 mm
Tipo di prodotto	Spazzola lamellare abrasiva in tessuto non tessuto

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Vernice	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		