

3M Scotch-Brite™

**Mola compatta per sbavatura (SiC), DB-WL, Ø Disco × Larghezza × Ø Foro:  
152X25X25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	568731 152X25X25
GTIN	048011187624
Classe articolo	53M

**Descrizione****Esecuzione:**

Le mole compatte in tessuto creano una **finitura uniforme**, poiché la grana abrasiva attiva è sempre nuova. **Nessuna modifica alla geometria dell'utensile, nessun segno di rettifica, lunga durata.**

**Uso:**

Su **smerigliatrici da banco** o manuali con mandrino portapezzi n. art. 556380 Dim. 1-2 e flangia di riduzione n. art. 568782. Dispositivo per ravvivatura mole adatto n. art. 568785.

Mola compatta per sbavatura in tessuto di fibra. **Per rimuovere sbavature** su pezzi stampati; per **arrotondare** gole cave e bordi senza formazione secondaria di bave.

**Descrizione tecnica**

Grado durezza	extra-duro
Grado di finezza	fine
Esecuzione	9S fine
Ø Disco	152 mm

Ø Foro	25 mm
Larghezza	25 mm
Sigla materiale abrasivo	SiC
Materiale abrasivo	Carburo di silicio (SiC)
Attributo del nome del prodotto	DB-WL
Denominazione originale prodotto	DB-WL
Tipo di prodotto	Disco compatto

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	limitatamente adatto		
Vernice	idoneo		
Uni	idoneo		
a secco	idoneo		

### Accessori

Coppia di flange in alluminio Per foro di Ø 25 mm	568782 25
---	-----------

