



Cassone ribaltabile per trucioli RAL 7016 con rubinetto di scarico, Volume delle vasche: 250l



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	919923 250
GTIN	4017976247014
Classe articolo	96D

Descrizione

Esecuzione:

Cassone saldato a tenuta di olio, ribaltabile.

Bordo della conca superiore profilato due volte.

Struttura portante con incavi per forche, predellino e protezione antiribaltamento.

2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio) con pneumatici in TPE, mozzi con cuscinetto scanalato.

Sistema di frenatura centralizzato TOTALSTOP sulle ruote piroettanti, di serie e a norma EN 1757-3.

Testo didascalie:

Rubinetto di scarico

con filtro per separare i liquidi dai solidi.

Ribaltamento manuale del carrello.

In caso di svuotamento con carrello elevatore o di carico pesante, si consiglia l'impiego di un carrello con dispositivo di svuotamento automatico.

Norma:

EN 1757-3

Verniciatura:

Termoverniato in antracite RAL 7016.

Descrizione tecnica

Altezza	780 mm
Ø Ruota	200 mm
Altezza dei punti di carico con ruote	780 mm
Altezza cassone	413 mm
Dimensione interna sedi forche altezza	72 mm
Larghezza	713 mm
Dimensione interna sedi forche larghezza	194 mm
Lunghezza cassone	1200 mm
Volume delle vasche	250 l
Portata	750 kg
Larghezza cassone	652 mm
Lunghezza	1359 mm
Peso	70 kg
Distanza sedi forche B	203 mm
Tipo di prodotto	Cassoni ribaltabili