



## Disco diamantato per troncatura PREMIUM\*\*\* ad alte prestazioni, Ø Disco: 125 mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	569740 125
GTIN	9003174645399
Classe articolo	53T

### Descrizione

#### Esecuzione:

Dischi diamantati per taglio a secco e a umido. Ø foro 22,23 mm.

- **Tempi di taglio brevi grazie ai diamanti.**
- **Elevata durata, cambio del disco meno frequente.**
- **Diametro fisso, pertanto sempre piena profondità di taglio.**
- **Riduzione della formazione di polvere grazie allo scarso attrito del disco.**

**Esecuzione ad alte prestazioni con altezza rivestimento di 10 o 12 mm.** Adatto per tutti i materiali da costruzione, durata elevata, antisurriscaldamento.

#### Uso:

Per troncare tutti i materiali da costruzione come il calcestruzzo (compreso il cemento armato), laterizi, pietra naturale, piastrelle, ceramica, acciaio, ecc.

#### Nota:

- **Rivestimento diam. preaffilato. Osservare obbligatoriamente il senso di rotazione!**
- **Altri dischi diamantati per troncatura disponibili su richiesta.**

Velocità periferica max.: 80 m/s

Ø foro: 22,23 mm

Ø foro: 22,23 mm

**Descrizione tecnica**

Ø foro	22,23 mm
Rivestimento abrasivo h	10 mm
Ø disco	125 mm
Numero max. giri	12200 min <sup>-1</sup>
Materiale abrasivo	esecuzione diamantata
Sigla materiale abrasivo	D
Forma	41
Descrizione della forma	diritte
Velocità periferica max.	80 m/s
Tipo di prodotto	Mola a disco