



Dispositivo mobile di lubrificazione ad aria compressa, Per capacità contenitore: 50kg



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	084000 50
GTIN	4024937412879
Classe articolo	08H

Descrizione

Esecuzione:

Dispositivo mobile di lubrificazione ad aria compressa con carrello, per il trasporto sicuro ed economico dei grassi di lunga durata. Potenza di alimentazione elevata grazie al rapporto di moltiplicazione 1: 55, collegamento all'aspirazione e ingrassatori di sicurezza con ampio diametro. Adatto per oli e grassi con classe di consistenza fino a 2, compresi i grassi biologici (grassi multiuso).

Fornitura:

Membrana premigrasso, coperchio antipolvere in acciaio, pompa per ingrassaggio ad alta pressione e tubo flessibile di 4 m.

Nota:

Il dispositivo di lubrificazione è autolubrificante e non necessita di ulteriore giunto di lubrificazione. Si consiglia di utilizzare un riduttore di pressione con separatore dell'acqua.

Descrizione tecnica

Pressione di lubrificazione massima	400 bar
Potenza di alimentazione massima	600 g/min

Ø Interno contenitore	360 - 405 mm
Pressione dell'aria necessaria	3 - 10 bar
Per capacità contenitore	50 kg
Tipo di prodotto	Dispositivo di lubrificazione