

Garant**Fresa rotativa Z7 – media, dentatura alternata, HM, Modello: C1625****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	540200 C1625
GTIN	4045197154965
Classe articolo	51D

Descrizione**Esecuzione:**

Ø codolo 6 mm.

Le frese rotative **GARANT** sono realizzate con metalli duri di alta qualità particolarmente tenaci e con taglienti molto stabili, esclusivamente con moderne macchine CNC. Il gambo è di acciaio se il diametro della testa è maggiore di quello del gambo. In caso contrario anche il gambo in metallo duro. **Forma cilindrica a testa tonda (WRC)**.

Uso:

Sia per l'utilizzo manuale sia per l'utilizzo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

Ø gambo: 6 mm

Descrizione della forma: Cilindrica a testa tonda (WRC)

Ø testa: 16 mm

Lunghezza della testina L₁: 25 mm

Lunghezza complessiva: 65 mm

Ø gambo: 6 mm

Descrizione tecnica

Sigla della dentatura	Z7
Grado di finezza della dentatura	medio
Lunghezza della testina L ₁	25 mm
Ø testa	16 mm
Lunghezza complessiva	65 mm

Tipo di dentatura	a denti alterni
Descrizione della forma	Cilindrica a testa tonda (WRC)
Forma	C1625
Ø gambo	6 mm
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Fresa rotativa