

Garant**Lama per seghe circolari, non rivestito, Ø × Spessore: 100X3mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	179925 100X3
GTIN	4045197887078
Classe articolo	17C

Descrizione**Esecuzione:**

Lama per sega circolare con riporto in metallo duro GARANT per tagli estremamente profondi. Passo irregolare delle lame per sega per una lavorazione più regolare. Consigliamo l'avanzamento radiale per limitare le vibrazioni e aumentare la durata dell'utensile. Substrato in metallo duro. Forma del dente e numero di denti concepiti in modo specifico per la lavorazione dell'alluminio.

Descrizione tecnica

Ø	100 mm
Ø Foro	16 mm
Spessore	3 mm
Avanzamento f_z in all. a truciolo corto	0,02 mm
Profondità di taglio massima $a_{e\ max}$	32 mm
Numero denti Z	16

Adattatore idoneo	179907 63; 80; 100
Contenuto	HM
Ø Foro di trascinamento	4,4 mm
Interasse fori di trascinamento	25,5 mm
Numero di fori di trascinamento	4
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Lama per seghe circolari

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	300 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	150 m/min	N
a umido max.	idoneo		
Aria	limitatamente adatto		