

## Calibri di controllo con misura intermedia senza sovrametallo di usura, Modello: H



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	484027 H
GTIN	2050001952639
Classe articolo	48B

### Descrizione

#### Esecuzione:

Lati passa/non passa in acciaio per calibri di prima qualità, temprato, sottoposto a distensione, rettificato e lappato.

I calibri di controllo vengono realizzati senza sovrametallo di usura sul lato passa.

#### Nota:

- **Si prega di indicare il  $\varnothing$  nominale preciso con campo di tolleranza (A–ZC) e qualità (6–13) o tolleranza in cifre ( $\pm$ ).**
- **La misura intermedia dei calibri corrisponde solo a calibri a tampone con misure decimali!**

Il codice misura del modello descrive la dimensione nominale in millimetri (mm).

Modello A = 2 – 2,999

Modello B = 3 – 10

Modello C = 10,001 – 14

Modello D = 14,001 – 18

Modello E = 18,001 – 24

Modello F = 24,001 – 30

Modello G = 30,001 – 40

Modello H = 40,001 – 50

Modello I = 50,001 – 60

Modello J = 60,001 – 90

Modello K = 90,001 – 99,999

### Descrizione tecnica

Campo di tolleranza	A
---------------------	---

Campo di tolleranza	G
Campo di tolleranza	H
Campo di tolleranza	J
Campo di tolleranza	K
Campo di tolleranza	M
Campo di tolleranza	N
Campo di tolleranza	P
Campo di tolleranza	R
Campo di tolleranza	S
Campo di tolleranza	B
Campo di tolleranza	T
Campo di tolleranza	U
Campo di tolleranza	V
Campo di tolleranza	X
Campo di tolleranza	Y
Campo di tolleranza	Z
Campo di tolleranza	ZA
Campo di tolleranza	C
Campo di tolleranza	D
Campo di tolleranza	E
Campo di tolleranza	F
Campo di tolleranza	JS
Campo di tolleranza	CD
Campo di tolleranza	EF
Campo di tolleranza	FG
Campo di tolleranza	ZC
Campo di tolleranza	ZB
Norma	DIN 7164
Norma	DIN EN ISO 1938-1

Norma	DIN 2245-1
Qualità	7
Qualità	11
Qualità	12
Qualità	6
Qualità	8
Qualità	10
Qualità	13
Qualità	9
Dimensione nominale	40,001 - 50 mm
Tipologia di calibro	Calibro di controllo
Taratura	L6
Tipo di prodotto	Tampone

## Servizi

Rapporto di taratura Calibro a tampone Ø Massimo 60 mm	028300 60
Certificato DAkkS Calibro a tampone differenziale Ø massimo 60 mm	028340 60