



Fresa rotativa rivestita Z7 – media, dentatura alternata, HM TiAlN, Modello: AS1020



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	540260 AS1020
GTIN	4027497455843
Classe articolo	56L

Descrizione

Esecuzione:

Ø codolo 6 mm.

Le frese rotative LUKAS sono realizzate con metalli duri di alta qualità particolarmente tenaci e con taglienti molto stabili, esclusivamente con moderne macchine CNC. In caso contrario anche il gambo in metallo duro.

Rivestimento supplementare in TiAlN per maggiore durata e resistenza al calore.

Per sollecitazioni termiche e meccaniche elevate (Heavy Duty). **Forma cilindro (ZYAS), con dentatura frontale.**

Uso:

Sia per l'utilizzo manuale sia per l'utilizzo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

Ø gambo: 6 mm

Descrizione della forma: Cilindrica con dentatura frontale

Ø testa: 10 mm

Lunghezza della testina L₁: 20 mm

Lunghezza complessiva: 60 mm

Ø gambo: 6 mm

Descrizione tecnica

Sigla della dentatura	Z7
Tipo di dentatura	a denti alterni
Descrizione della forma	Cilindrica con dentatura frontale

Forma	AS1020
Ø testa	10 mm
Lunghezza della testina L ₁	20 mm
Lunghezza complessiva	60 mm
Grado di finezza della dentatura	medio
Ø gambo	6 mm
Materiale da taglio	HM TiAlN
Rivestimento	TiAlN
Tipo di prodotto	Fresa rotativa