

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Spazzola circolare con gambo microabrasiva, SiC grana 320, Ø Spazzole D1×
Larghezza utile L1: 70X10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	574450 70X10
GTIN	4017359139431
Classe articolo	57L

Descrizione**Esecuzione:**

Setole di filo di nylon con carburo di silicio incorporato nel supporto in acciaio; Ø Gambo 6 mm.

Uso:

Su rettificatrici manuali, alberi flessibili o trapani a mano per la lavorazione delle superfici. L'alto numero di giri moltiplica le prestazioni della spazzola.

Rettifica a secco e a umido di alluminio, acciaio, INOX e materie plastiche. Temperatura di impiego max. 80 °C.

Descrizione tecnica

Velocità consigliata	4000 min ⁻¹
Ø Spazzola D ₁	70 mm
Lunghezza utile H ₁	20 mm
Grana	320

Numero massimo giri	15000 min ⁻¹
Ø Codolo D _s	6 mm
Sigla materiale abrasivo	SiC
Tipo di prodotto	Spazzola circolare