



## Spessimetri di precisione, Intervallo di misurazione: 0-30mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	438205 0-30
GTIN	2050001936615
Classe articolo	46C

### Descrizione

#### Esecuzione:

Spessimetro di precisione con levetta di sollevamento (forza di misura indipendente dall'utilizzatore). Arco in esecuzione leggera, verniciato. Superfici di contatto temprate e rettificata.

### Descrizione tecnica

Risoluzione	0,01 mm
Profondità arco	50 mm
Intervallo di misurazione	0 - 30 mm
Ø Superficie di contatto	10 mm
Scostamento di misura MPE (campo di misura)	0,02 mm
Norma	Norma interna
Tipo di prodotto	Spessimetri di precisione
Metrologia	analogico

Taratura

C6

**Servizi**Certificato DAkkS  
Spessimetri di precisione Campo di  
misura massimo 30

023430 30

Rapporto di taratura  
Spessimetri di precisione Campo di  
misura massimo 200

023420 200