

KÄRCHER**Aspiratori solidi / liquidi, Denominazione originale prodotto: NT30TEL****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078521 NT30TEL
GTIN	4054278046006
Classe articolo	07C

Descrizione**Esecuzione:**

Potenti **aspiratori multiuso solidi/liquidi** con elevata potenza di aspirazione e struttura compatta, avvolgitubo e supporto per accessori sull'apparecchio. **Spegnimento automatico** al raggiungimento dell'altezza di riempimento massima del contenitore.

- **Il filtro plissettato consente l'aspirazione di solidi e liquidi senza dover rimuovere il filtro.**
- **Il sistema automatico di depurazione del filtro Tact permette di lavorare senza interruzioni mantenendo bassi i costi di manutenzione e garantendo al contempo una lunga durata del filtro.**
- **Grazie al commutatore centrale è possibile passare con facilità da un programma di aspirazione all'altro.**
- **Il grande filtro plissettato piatto ecologico superiore permette di aspirare liquidi e solidi senza rimuovere il filtro.**
- **Grazie al commutatore centrale è possibile passare con facilità da un programma di aspirazione all'altro.**
- **Con regolazione della velocità in continuo e sistema antistatico (messa a terra fino al collegamento del tubo flessibile di aspirazione).**
- **Con presa di corrente per il collegamento di un'apparecchiatura elettrica (massimo 2200 W).Il dispositivo automatico avvia l'aspiratore all'accensione dell'apparecchiatura elettrica.Ritardo dello spegnimento di 15 secondi.**

- **Il nuovo manicotto utensile garantisce il collegamento ottimale all'elettro utensile. Regolazione della potenza di aspirazione mediante anello girevole sul corpo base del manicotto.**
- **Il sistema automatico di depurazione del filtro Tact permette di lavorare senza interruzioni con bassi costi di manutenzione e una lunga durata del filtro.**
- **Robusto contenitore da 30 litri con paraurti e ruote piroettanti in metallo.**

Fornitura:

Inclusi tubo flessibile di aspirazione con raccordo a gomito, tubo di aspirazione in metallo 2x0,5 m, bocchetta pavimenti e bocchetta fessure, filtro in carta e filtro plissettato piatto.

Nota:

Per oli e sostanze oleose, utilizzare l'aspiratore industriale n. art. 078522.

Descrizione tecnica

Larghezza	370 mm
Depressione	254 mbar
Rumorosità	69 dB(A)
Depurazione automatica del filtro	Depurazione automatica del filtro Tact
Potenza assorbita	1380 W
Lunghezza tubo flessibile aspirazione	4 m
Sistema antistatico	sì
Diametro nominale raccordo	35 mm
Classe polveri – aspiratore	L
Peso	14 kg
Portata d'aria	74 l/s
Numero di turbine	1
Lunghezza cavo	7,5 m
Dispositivo automatico	sì
Denominazione originale prodotto	NT 30/1 Tact Te L *
Volume del serbatoio	30 l
Altezza	580 mm
Lunghezza	560 mm
Sistema filtrante	filtro plissettato piatto ecologico
Particolarità	Contenitore robusto con paraurti

Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Aspiratori solidi / liquidi

Accessori

Set di sacchetti filtranti 5 pezzi Per modello di aspiratore NT30	072808 NT30
Filtro plissettato piatto Per modello di aspiratore NT30	072809 NT30