

Spazzola NOVOFLEX-B Grana SiC120, Modello: 10



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 574490 10 |
| GTIN | 4013349528001 |
| Classe articolo | 57L |

Descrizione

Esecuzione:

Spazzola interna autocentrante con rivestimento in **sfere di carburo di silicio** flessibili.
Lunghezza complessiva 200 mm.

Uso:

Per **smussatura bordi**, **lavorazione finale delle superfici** e **levigatura**. Produce **superfici rettificate uniformi** con elevata distribuzione delle forze. Impiego su trapani manuali e macchine verticali. Velocità consigliata 350 – 700 min⁻¹, tempo di contatto 20 – 40 secondi.

Nota:

Non usare a secco, ma con olio da taglio n. art. 084205.

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Per foro di \varnothing | 9,1 - 10 mm |
| Lunghezza di lavoro L ₃ | 60 mm |
| \varnothing Spazzola D ₁ | 11 mm |
| \varnothing Codolo D _s | 3,6 mm |
| Serie | NOVOFLEX-B |
| Materiale guarnizione | Carburo di silicio |
| Sigla materiale abrasivo | SiC |
| Grana | 120 |
| Velocità consigliata | 350 - 700 min ⁻¹ |
| Tipo di prodotto | Spazzole interne |

Accessori

Olio da taglio ad alte prestazioni senza oli mineraliUV 80
Contenuto 20 l

084205 20

Olio da taglio ad alte prestazioni senza oli mineraliUV 80
Contenuto 0,25 l

084205 0,25

Olio da taglio ad alte prestazioni senza oli mineraliUV 80
Contenuto 5 l

084205 5